WXF473B

**gallery Tom. múltip. Schuko x3, branco**

## Características técnicas

### Intensidade de corrente

| | |
|---|---|
| Corrente nominal | 16 A |

### Frequência

| | |
|---|---|
| Frequência | 50 - 60 Hz |

### Tensão

| | |
|---|---|
| Tensão nominal | 250 - 250 V |

### Condições de utilização

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 35 °C |

### Conectividade

| | |
|---|---|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso |
| Tipo de montagem | Montagem de clique |

### ìndice de proteção

| | |
|---|---|
| Com proteção contra contacto | Não |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |
| Índice de proteção IP | IP21 |

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 50 mm |
| Altura | 42,50 mm |
| Largura | 135 mm |
| Profundidade | 45 mm |
| Número de unidades | 3 |
| Séries relacionadas | gallery |

### Materiais

| | |
|---|---|
| Cor | Branco puro |
| Código RAL | 9016 |
| Acabamento | Brilhante |
| Material | Metal, Plástico |

### Instalação / montagem

| | |
|---|---|
| Montagem | Encastrar |

### Equipamento

| | |
|---|---|
| Tipo de conector/ficha, tomada | SCHUKO |

| | |
|---|---|
| Inserção central com rotação | Não |
| Com tampa articulada | Não |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não |
| Com lâmpada de sinalização | Não |
| Com fecho | Não |

**Acessórios**

| | |
|---|---|
| Tem campo de etiquetagem | Não |

**Capacidade**

| | |
|---|---|
| Número de módulos | 6 |

**Textos**

| | |
|---|---|
| Impressão | Sem gravação |
| Proteção | Proteção de contacto aprimorada |