XEM470

flow - Controlador Gestão Energia

Características técnicas

Tensão

Tensão de entrada	230 - 230 V

Intensidade de corrente

N.º de circuitos de entrada	3

Dimensões

Largura	70 mm

ìndice de proteção

Índice de proteção IP	IP20

Conectividade

Tipo de montagem	Adaptador de calha DIN
Modo de transmissão	Ethernet

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 55 °C