XEV1K11T2

witty start 11/22kW 3F T2 com chave

Características técnicas

Potência

Potência por ponto de carregamento	22 kW
Potência de carregamento	11 - 22 kW

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Power supply

Número de fases da alimentação	3

Conectividade

Número de pontos de carregamento	1

Funções

Com gestão de carga	Não

Equipamento

Número de tomadas domésticas	0
Com disjuntor	Não
Com saída p/ falta de corrente	Sim

Ligações

Tipo de conector/ficha	Tipo 2S

Dimensões

Altura	553,50 mm
Largura	237 mm
Comprimento	549 mm
Profundidade	173 mm

Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede

ìndice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK10