XEV653C

**witty park 2x22kW 3F M3T2S M2TF**

## Características técnicas

### Potência

| | |
|---|---|
| Potência por ponto de carregamento | 22 kW |
| Potência de carregamento | 44 - 44 kW |

### Frequência

| | |
|---|---|
| Frequência | 50 - 60 Hz |

### Power supply

| | |
|---|---|
| Número de fases da alimentação | 3 |

### Intensidade de corrente

| | |
|---|---|
| Corrente nominal | 32 A |

### Conectividade

| | |
|---|---|
| Número de pontos de carregamento | 2 |

### Funções

| | |
|---|---|
| Com gestão de carga | Não |

### Equipamento

| | |
|---|---|
| Número de tomadas domésticas | 2 |
| Com disjuntor | Não |
| Com saída p/ falta de corrente | Sim |

### Ligações

| | |
|---|---|
| Tipo de conector/ficha | Tipo 2 |

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura | 760 mm |
| Largura | 355 mm |
| Comprimento | 765 mm |
| Profundidade | 202 mm |

### Instalação / montagem

| | |
|---|---|
| Montagem | Montagem na parede |

### ìndice de proteção

| | |
|---|---|
| Índice de proteção IP | IP54 |
| Resistência ao impactos IK | IK10 |