

47086086

Uttag 1-vägs, Q.x, Jordfelsbrytare, snabbanslutning, Antracit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16

Frekvens

Frekvens	50 - 60

Spänning

Märkspänning	250

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK02
Kapslingsklass (IP)	IP20

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	31,90
Höjd	71
Bredd	71

Material

Färg	Antracit
RAL-kod	7021
Ytbehandling	Sammet
Material	Termoplast

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Nej

Kapacitet

Antal moduler	1

Text

Präglad	Utan symbol
Lock/Kåpa	Centrum täckplatta
Avsäkring	Petskydd
Relaterade Series	Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7