MZ204



Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC

Teknik özellikler

Konfigürasyon	
modül sayısı	1

Temel elektriksel özellikler	
Anma çalışma gerilimi Ue	24 / 48 V
besleme gerilimi tipi	AC/DC
Frekans	50/60 Hz

Voltaj	
anma izolasyon gerilimi	4000 V
DC kontrol gerilimi	12 / 48 V
AC komut gerilimi	24 / 48 V
DC'de anma çalışma gerilimi	12 / 48 V

Elektrik akımı	
Elektrik devresi için Iminimum=f(U=48V DC)	0.55 A

Boyutlar	
Kurulan ürünün derinliği	68 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	18 mm

Güç	
Kullanılan ani güç	27 VA
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	24.3 W

Tetikleme	
Açılırken tepki süresi	200 ms
Performans gerilimi / Ue'de Açma	50 %

Kurulum, montaj	
Sıkma torku	1,2Nm

Bağlantı	
Bağlantı kesiti bükülgen kablo	6mm²
Bağlantı kesiti rijit kablo	10mm²

Emniyet	
REACH uyumlu	Yes
RoHS uyumlu	Yes

Halojen içermez	No

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-25...60 °C
Hava nem koruması	95%
Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C

Kimlik

B.G. için estetik Koruma cihazları	FD