



47428982

**Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Anschluss**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
|-----------------------|-------------|

**Sicherheit**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stoßfestigkeit IK             | IK02 |
| Schutzart IP                  | IP20 |

**Abmessungen**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 31 mm |
| Einbautiefe                 | 32 mm |

**Werkstoff**

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Weiß      |
| RAL Nummer | 1013      |
| Glanzgrad  | Glänzend  |
| Werkstoff  | Duroplast |

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Konnektivität.**

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckanschluss                         |
| Montageart            | Schraubbefestigung, Krallenbefestigung |

**Ausstattung**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein   |
| Mit Klappdeckel                 | Nein   |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Mit Signallampe                 | Nein   |
| Mit Schloss                     | Nein   |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Zubehör</b>        |                                |
| Mit Beschriftungsfeld | Nein                           |
| <b>Kapazität</b>      |                                |
| Anzahl Module         | 1                              |
| <b>Texte</b>          |                                |
| Aufdruck              | Ohne Aufdruck                  |
| Abdeckung             | Vollplatte                     |
| Schutz                | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Zugehörige Serien     | Berker S.1                     |