



47496089

Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Q.x polarweiß, samt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Anschluss

| | |
|-----------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
|-----------------------|-------------|

Sicherheit

| | |
|-------------------------------|----|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
|-------------------------------|----|

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 31 mm |
|-----------------------------|-------|

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 32 mm |
|-------------|-------|

| | |
|------|-------|
| Höhe | 71 mm |
|------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Breite | 71 mm |
|--------|-------|

Werkstoff

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | Polarweiß |
|-------|-----------|

| | |
|------------|------|
| RAL Nummer | 9010 |
|------------|------|

| | |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Samt |
|-----------|------|

| | |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Duroplast |
|-----------|-----------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Konnektivität.

| | |
|-----------------------|----------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckanschluss |
|-----------------------|----------------|

| | |
|------------|--|
| Montageart | Schraubbefestigung, Krallenbefestigung |
|------------|--|

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
|---------------------------------|--------|

| | |
|--------------------------|------|
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
|--------------------------|------|

| | |
|-----------------|------|
| Mit Klappdeckel | Nein |
|-----------------|------|

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
|------------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |
| Zubehör | |
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
| Kapazität | |
| Anzahl Module | 1 |
| Texte | |
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |
| Zugehörige Serien | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7 |