



85245239



IP20

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperricherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperricherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige.

quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.

easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.

ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x Alarm.

- quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x Alarm
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung)
- Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
- Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Kontroll-LED für Aussperricherung
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- Aktivierung der Party-Funktion durch Tasten in Auf- und Ab-Richtung > 20 Sek.
- Lamellenstand für Szene speicherbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- mit Demontageschutz
- Zur manuellen Betätigung, automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung via KNX-Funk.

Technische Merkmale

Anzahl Funk-Kanäle	1
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz	868.3 MHz
Funk Sendeleistung	< 10 mW
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Betriebstemperatur	-5...45 °C
	Elektronik-Plattform Berker R.1 Berker R.3 Serie R.classic Serie 1930
Sekundär Designlinie(n)	
Farbe	polarweiß glänzend

