



ZL53X8

Komplettfeld, univers Z, 6 Zählerplätze, 3P., H=1350mm, 3-feldig

Komplettfeld / Einbausatz univers Z, für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN VDE 0603, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen, für eHZ- Zählerplätze nach DIN VDE 0603-1 und DIN VDE 0603-2-1.
 Anlagenseitiger Anschlussraum: Höhe 300 mm, 2-reihig mit Hutschienen, bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen nach DIN VDE 0603-3-1, 3- oder 5-polig, fingersicher nach DGUV Vorschrift 3 oder bestückt mit _____-Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) für eHZ, zum Einbau von eHZ-Zählertragplatten gemäß DIN VDE 0603-3-2 , mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte).
 Zusatzraum: 1-feldig, Höhe 150 mm, mit Abdeckung geschlossen, Vorpägungen für 12 PLE, plombierbar, mit Hutschiene 12 PLE, Öffnungen für Leitungsführung.
 Netzseitiger Anschlussraum: Höhe 300 mm bestückt mit CU-Sammelschienen, 12 x 5 mm, 5-polig oder bestückt mit _____.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1350 mm
Breite installiertes Produkt	750 mm
RAL Farbnummer	9010
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	6
Anzahl Reserveplätze	0
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	3
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	0
Mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	3
Netzform	TN-S
Nennstrom	63 A
Schutzart	IP00
Polanzahl Verdrahtung	5-polig
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschieneneneinspeiseklemmen enthalten	nein
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm ²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm ²
Ausstattung Zählerplatz	ohne Ausstattung
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	leer
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig berührungssicher bis 25mm ²
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schraubklemmen 4x5 Klemmstellen

