



75162594

IP20

## Teclado confort, B.IQ, 2 fases, aluminio

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Empotrado

#### Funciones

Con termostato de ambiente No

Funcionamiento Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana.

#### Compatibilidad

Estación auxiliar Estación supletoria para pulsador sensor para escena de luz

#### Mandos e indicadores

Con indicador LED Sí

Número de teclas 2

Manejo Segundo nivel de manejo mediante objeto, Manejo con una sola superficie para interruptores, teclas, regulación de luz y persianas

#### Dimensiones

Altura de montaje 16.7 mm

Altura 88.5 mm

Ancho 88.5 mm

#### Medida

Emisor de valores Emisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte

#### Pantalla

Con pantalla No

#### Materiales, acabados, colores

Color de la serie Aluminio

Color RAL RAL 9006 - Aluminio blanco

Material / elaboración Aluminio anodizado

Material Aluminio

Superficie mate

Tipo de tratamiento de la superficie anodizado

#### Gestión de iluminación LED

LED Con LED de funcionamiento azul y 4 LED de estado blancos (iluminación portaetiqueta)

#### Conexión

**Configuración**

Modos de configuración posibles	system, PB
---------------------------------	------------

Parametrización	Se puede parametrizar el manejo con una o dos superficies
-----------------	---

**Artículos proporcionados**

Conexión a bus incluida	No
-------------------------	----

**Accesorios incluidos**

Caja	Para la instalación en cajas incorporadas a nivel estándar individuales
------	---

Productos adecuados	Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x, Para conocer los marcos de aluminio adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7
---------------------	--

**Equipo**

Número de puntos de actuación	4
-------------------------------	---

Con protección en el desmontaje/antirrobo	Sí
---	----

Tipo de producto:	Tipo de producto: B.IQ
-------------------	------------------------

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Protección	Con protección para evitar el desmontaje
------------	--

Alarma	Telegrama de alarma tras retirar el acoplador de bus 1 bit o 1 byte
--------	--

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
-------------------------------	------------

**Identificación**

Aplicaciones	Sistemas de control KNX
--------------	-------------------------

Familia de productos:	Familia de productos: pulsadores
-----------------------	----------------------------------

Serie	KNX, Berker B.IQ
-------	------------------