



75164590

IP20

Teclado confort, B.IQ, 4 fases, cristal blanco polar

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Funciones

Con termostato de ambiente No

Funcionamiento Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana.

Compatibilidad

Estación auxiliar Estación supletoria para pulsador sensor para escena de luz

Mandos e indicadores

Con indicador LED Sí

Número de teclas 4

Manejo Segundo nivel de manejo mediante objeto o mediante 3 pulsaciones de tecla ; Bloqueable mediante 3 pulsaciones de tecla ; Manejo con una sola superficie para interruptores, teclas, regulación de luz y persianas

Dimensiones

Altura de montaje 16.7 mm

Altura 118.1 mm

Ancho 88.5 mm

Medida

Emisor de valores Emisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte

Pantalla

Con pantalla No

Materiales, acabados, colores

Color de la serie Vidrio blanco polar

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material cristal

Superficie brillante

Tipo de tratamiento de la superficie Lacado

Gestión de iluminación LED

LED Con LED de funcionamiento azul y 8 LED de estado blancos (iluminación portaetiqueta)

Conexión

Sujeto a modificaciones técnicas

Configuración

Modos de configuración posibles	system, PB
---------------------------------	------------

Parametrización	Se puede parametrizar el manejo con una o dos superficies
-----------------	---

Artículos proporcionados

Conexión a bus incluida	No
-------------------------	----

Accesorios incluidos

Caja	Para la instalación en cajas incorporadas a nivel estándar individuales
------	---

Productos adecuados	Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x ; Para conocer los marcos de vidrio adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7
---------------------	---

Equipo

Número de puntos de actuación	8
-------------------------------	---

Con protección en el desmontaje/antirrobo	Sí
---	----

Tipo de producto:	Tipo de producto: B.IQ
-------------------	------------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Protección	Con protección para evitar el desmontaje
------------	--

Alarma	Telegrama de alarma tras retirar el acoplador de bus 1 bit o 1 byte
--------	--

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
-------------------------------	------------

Identificación

Aplicaciones	Sistemas de control KNX
--------------	-------------------------

Familia de productos:	Familia de productos: pulsadores
-----------------------	----------------------------------

Serie	KNX ; Berker B.IQ
-------	-------------------