



75664592



Teclados con termostato y display, B.IQ, 4 fases, cristal negro

Características técnicas

Funciones

Con termostato de ambiente	Sí
Funcionamiento	Con función de protección de válvula
Interruptor horario	Con función de temporizador de temperatura ambiente y 2 funciones de interruptor horario semanal

Compatibilidad

Estación auxiliar	Estación supletoria para pulsador sensor para escena de luz
-------------------	---

Mandos e indicadores

Con indicador LED	Sí
Número de teclas	4
Manejo	Manejo con una sola superficie para interruptores, teclas, regulación de luz y persianas

Dimensiones

Altura de montaje	16.7 mm
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)	0 modules
Altura	149.2 mm
Ancho	88.5 mm

Medida

Emisor de valores	Emisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte
-------------------	--

Pantalla

Con pantalla	Sí
--------------	----

Materiales, acabados, colores

Color de la serie	Vidrio negro
Color RAL	RAL 9005 - Negro intenso
Material	cristal

Gestión de iluminación LED

LED	Con LED de funcionamiento azul y 8 LED de estado blancos (iluminación portaetiqueta)
-----	--

Configuración

Parametrización	Se puede parametrizar el manejo con una o dos superficies
-----------------	---

Accesorios incluidos

Sujeto a modificaciones técnicas

Caja	Para la instalación en cajas incorporadas a nivel estándar individuales
------	---

Productos adecuados	Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x, Para conocer los marcos de vidrio adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7
---------------------	--

Equipo

Número de puntos de actuación	10
-------------------------------	----

Tipo de producto:	Tipo de producto: B.IQ
-------------------	------------------------

Regulación	Para la regulación individual de la temperatura en habitaciones individuales
------------	--

Software

Actualización	Con controlador Flash
---------------	-----------------------

Seguridad

Protección	Con protección para evitar el desmontaje
------------	--

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
-------------------------------	------------

Clase de eficiencia energética	IV (2%)
--------------------------------	---------

Identificación

Aplicaciones	Sistemas de control KNX
--------------	-------------------------

Familia de productos:	Familia de productos: pulsadores
-----------------------	----------------------------------

Fecha de actualización	2.6
------------------------	-----

Serie	KNX, Berker B.IQ
-------	------------------