85341275

AM PIR Detector movimiento Confort (1,1 m) con interfaz IR K.1 antracita

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Empotrado

Funciones

Modo de funcionamiento	Métodos de trabajo controlados por el Procesador µ
Funcionamiento	Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla, Con bloqueo de teclas, Función Party para la conexión durante 2 horas, Con función Memory para la simulación de presencia
Modo de funcionamiento	Operación de corta duración con tiempo de inmunidad (por ejemplo para interruptores de luz de escalera/sobrecarga)

Mandos e indicadores

Botón de tecla/pulsador	Con tecla para conexión/desconexión/automático

Dimensiones

Altura de montaje	34 mm
Altura nominal de montaje	1.1 m

Disparo

Tiempo de inmunidad	≈ 10 s

Medida

Campo de detección, rectangular	≈ 12 x 16 m

Alcance

Alcance frontal	≈ 12 m
Alcance lateral	cada uno ≈ 8 m

Detección

Cantidad niveles de detección	3
Ángulo de detección, ajustable	cada parte ≈ 45...90 °

Materiales, acabados, colores

Color de la serie	Antracita
Material	Termoplástico

Gestión de la iluminación

Luminosidad de reacción, ajustable	≈ 5...1000 lx , funcionamiento diurno

Gestión de iluminación LED

LED	con LED de funcionamiento y de estado rojo/verde/naranja, Indicación de compatibilidad tapa/mecanismo LED

Configuración

Sensibilidad de reacción, ajustable	10…100 %
Operación de corta duración	200 ms
Tiempo de retardo a la desconexión	≈ 180 s
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable	≈ 10 s…30 mn
Preaviso de desconexión sobre valor de regulación de luz 50 % para	30 s

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Protección	Con protección para evitar el desmontaje

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5…45 °C
Consumo de energía	Pequeño consumo energético
Humedad del aire relativa (sin condensación)	0…65 % (sin condensación)

Identificación

Aplicaciones	Control de iluminación, Detectores de movimiento
Serie principal de diseño	BERKER K.1
Serie	Bewegungsmelder, Berker K.1

Instrucciones

Texto de la nota	La radiación solar directa y continua sobre el nivel de detección orientado hacia arriba puede provocar el fallo del detector de movimiento. Solamente es adecuado para interiores.