



WXF160N

Prise de courant Schuko gallery 2P+T night

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Tension

| | |
|-------------------|---------|
| Tension de sortie | 5 - 5 V |
|-------------------|---------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

Sécurité

| | |
|--|-----|
| Avec une protection renforcée des contacts | Oui |
|--|-----|

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK05 |
|-------------------------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP21 |
|-------------------------|------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 45 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 45 mm |
|---------|-------|

Matières

| | |
|---------|--------------|
| Couleur | Noir intense |
|---------|--------------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 9005 |
|----------|------|

| | |
|------------------------|--------|
| Finition de la surface | Satiné |
|------------------------|--------|

| | |
|---------|--------------------|
| Matière | Polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

Connectivité

| | |
|-----------------|--------|
| Type de montage | Clipsé |
|-----------------|--------|

Équipement

| | |
|---|--------|
| Connecteur/type de fiche prise de courant | SCHUKO |
|---|--------|

| | |
|------------------------|-----|
| Insert central incliné | Non |
|------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Non |
|---|-----|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Avec lampe de signalisation | Non |
|-----------------------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Avec fermeture | Non |
|----------------|-----|

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

6

Textes

Impression

Sans inscription

Housse

Boîtier complet

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Produit compatible avec

gallery