

# TXA100

## Kit de configuration easy



### More Information

Sigle d'homologation et de gestion, marques déposées et marques de fabrique

CE-LOGO\_\_ADMIN-SYMBOL.JPG

Symboles d`application

EASY-LOGO\_\_APP-SYMBOL.EPS | QUICKCONNECT-LOGO\_\_APP-SYMBOL.EPS

Raccordement bus incl.

Yes

Couleur

noir

Débit de données Ethernet

max. 2 x 100;1000 Mbit/s

Syntaxe de description: attribut 3

Coupleur de bus intégré

Dimensions (L x H x P)

41.5/33/10 mm

Avec curseur pour commutation manuelle

Non

Pour la mise en service, des connaissances en matière de technique de réseaux sont nécessaires.

Texte d'indication

Configuration requise : Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8.

Indice de protection IP

IP20

Modes de configuration supportés

easy

Gamme design principale

KNX

Type de produits	Accessories KNX
Température de service	0/45 °C
Tension de service	230 V AC
Tension de service par bus	21/32 V DC
Classes/types de protection	IP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS
Température de stockage/transport	-20/70 °C
Tension d'alimentation	230V AC
Autres systèmes de bus	sans
Composition du kit	Configurateur + Point d'accès WIFI + Alimentation 1x 30VDC + 1x 24VDC
Dimensions (LLxllxhh)	41.5x33x10 cm
Mots clés	tebis ; valise configuration ; outil configuration ; valise KNX ; configurateur domotique
Raccordement de bus	raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Coupleur de bus	avec coupleur de bus intégré
Touche / bouton	avec bouton poussoir d'adressage physique et LED rouge d'adressage physique
Catégorie / Ports	port RJ45 pour raccordement LAN
Connecteurs / Douilles	avec 2 prises USB type B, compatible USB 2.0
	Kit composé de :
	- serveur de configuration REG, réf. TJA665
	- alimentation électrique 30 V CC + 24 V CC REG,
Texte d'indication liste de prix illustrée/catalogue	réf. TXA114
	- point d'accès WIFI
	- raccordement de bus KNX
	- câble de liaison RJ45
Raccordement	avec deux prises RJ45 ; pour le raccordement à une prise de courant 230 V AC
Marquage	avec porte-étiquette
LED	avec LED d'état verte et rouge pour état LAN, ordre de marche, état KNX et raccordement de passerelle
Interrupteurs / Poussoirs manuels	Sélecteur pour fonctionnement en ligne;hors ligne
Logiciel	Coffret transportable avec set complet pour la mise en service d'installations KNX en mode easy
Texte d'indication pour le commerce en gros	L'outil de mise en service est conçu sous forme de kit complet pour la mise en service du système easy.
Apte à la mise à jour	Yes
Visualisation	Non
Serveur web	Yes
Symboles pour les symboles non standard - KNX	KNX-IP-GATEWAY.EPS
Unité	PCE
EAN	3250617577366
Statut des ventes	3D

