



WE104

Prise 2P+T 16A 250V Spécial Rénovation Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Sécurité

| | |
|----------------------------------|-----|
| Avec eclipse / protection enfant | Non |
|----------------------------------|-----|

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK05 |
|---|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 75 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 75 mm |
|---------|-------|

Matière

| | |
|---------|------|
| Couleur | Pure |
|---------|------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 9016 |
|----------|------|

| | |
|----------|----------|
| Finition | Brillant |
|----------|----------|

| | |
|---------|--------------------|
| Matière | Polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Équipement

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Type ou normes de prises de courant | Norme française NF |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------------|-----|
| Prise inclinée ou inclinable | Non |
|------------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
|---|-----|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Avec lampe de signalisation | Non |
|-----------------------------|-----|

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | Non |
|------------------------------------|-----|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

Textes

| | |
|-------------|------------------|
| Inscription | Sans inscription |
|-------------|------------------|

| | |
|------------|--|
| Protection | Avec protection renforcée contre les contacts accidentels selon CEI 60884-1 |
|------------|--|

| | |
|-------------------------|----------|
| Produit compatible avec | essensya |
|-------------------------|----------|