



WE123T

Prise triple 2P+T 16A 250V SansVis Essensya Titane

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Sécurité

| | |
|----------------------------------|-----|
| Avec eclipse / protection enfant | Non |
|----------------------------------|-----|

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Indice de protection IP | IP21D |
|-------------------------|-------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|---------|----------|
| Hauteur | 70,50 mm |
|---------|----------|

| | |
|---------|--------|
| Largeur | 212 mm |
|---------|--------|

Matière

| | |
|---------|--------|
| Couleur | Titane |
|---------|--------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 9010 |
|----------|------|

| | |
|----------|----------|
| Finition | Brillant |
|----------|----------|

| | |
|---------|--------------------|
| Matière | Polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

Installation, montage

| | |
|---------|----------------------|
| Montage | Encastré, En saillie |
|---------|----------------------|

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Équipement

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Type ou normes de prises de courant | Norme française NF |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------------|-----|
| Prise inclinée ou inclinable | Non |
|------------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
|---|-----|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Avec lampe de signalisation | Non |
|-----------------------------|-----|

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | Non |
|------------------------------------|-----|

Textes

| | |
|-------------|------------------|
| Inscription | Sans inscription |
|-------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Housse | Sans couvercle |
| Protection | Sans protection |
| Produit compatible avec | essensya |