



6765098914

WCD penaaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, oranje glanzend

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|----|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
|----------------------------------|----|

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 31 mm |
|--------------------------|-------|

| | |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
|--------------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 71 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 71 mm |
|---------|-------|

| | |
|--------|----------|
| Diepte | 41,60 mm |
|--------|----------|

Materiaal

| | |
|-------|--------|
| Kleur | Oranje |
|-------|--------|

| | |
|-----------|------|
| RAL-kleur | 2003 |
|-----------|------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
|-----------------------|----------|

| | |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Duroplast |
|-----------|-----------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Connectiviteit

| | |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
|------------------------|--------------------|

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging, Klemmontage |
|---------------|---------------------------------|

Uitrusting

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Type connector/stekker stopcontact | Aardingspen |
|------------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Gedraaid centraal inzetstuk | Nee |
|-----------------------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Met klapdeksel | Nee |
|----------------|-----|

| | |
|-----------------------|----|
| Met ronde aardingspen | Ja |
|-----------------------|----|

| | |
|-----------------|-----|
| Met signaallamp | Nee |
|-----------------|-----|

| | |
|----------|-----|
| Met slot | Nee |
|----------|-----|

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 1 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|--------|---------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

| | |
|------|---------------|
| Deur | Centraalplaat |
|------|---------------|

| | |
|-------------|------------------------------|
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|------------------------------|

| | |
|---------------------|------------------|
| Gerelateerde Series | Serie berker S.1 |
|---------------------|------------------|