



6765101606

## WCD penaaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Veiligheid

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja   |
| Slagvastheid IK                  | IK05 |
| Beschermingsgraad IP             | IP20 |

#### Afmetingen

|              |          |
|--------------|----------|
| Inbouwdiepte | 32 mm    |
| Hoogte       | 71 mm    |
| Breedte      | 71 mm    |
| Diepte       | 41,60 mm |

#### Materiaal

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur                 | Antraciet   |
| RAL-kleur             | 7021        |
| Afwerking oppervlakte | Mat         |
| Materiaal             | Thermoplast |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Connectiviteit

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting              |
| Aansluitwijze          | Schroefbevestiging, Klemmontage |

#### Uitrusting

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Type connector/stekker stopcontact | Aardingspen |
| Gedraaid centraal inzetstuk        | Nee         |
| Met klapdeksel                     | Nee         |
| Met ronde aardingspen              | Ja          |
| Met signaallamp                    | Nee         |
| Met slot                           | Nee         |

**Toebehoren**

---

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Capaciteit**

---

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

**Teksten**

---

|        |               |
|--------|---------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

---

|      |               |
|------|---------------|
| Deur | Centraalplaat |
|------|---------------|

---

|             |  |
|-------------|--|
| Verlichting | Extra functie door combinatie van een stopcontact met een oriëntatielamp |
|-------------|--|

---

|           |   |
|-----------|---|
| Bedrading | Bedrading mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf |
|-----------|---|

---

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|------------------------------|

---

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gerelateerde Series | Serie berker S.1 |
|---------------------|------------------|