



16408999

Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, polarwit glz.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
|---------------|------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 230 V |
|-------------------|-------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Uitvoering

| | |
|--------------|---|
| Aantal polen | 1 |
|--------------|---|

Vermogen

| | |
|------------------------------|--------|
| Gloeï- en halogeenlamp 230 V | 1500 W |
|------------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|--------|
| TL-lampen in duoschakeling | 1500 W |
|----------------------------|--------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Bediening en signalering

| | |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 0 |
|----------------|---|

| | |
|----------------------|-----|
| Met terugmeldcontact | Nee |
|----------------------|-----|

Materiaal

| | |
|-------|----------|
| Kleur | Polarwit |
|-------|----------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
|-----------------------|----------|

| | |
|-----------|-------------------|
| Materiaal | Metaal, Kunststof |
|-----------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------|
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
|-------------------------|-------------|

| | |
|-------------|-----|
| Transparant | Nee |
|-------------|-----|

Afmetingen

| | |
|--------|----------|
| Diepte | 57,30 mm |
|--------|----------|

| | |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
|--------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm |
|--------------------------|-------|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 50 °C |
|---------------------|------------|

Teksten

| | |
|---------------------|--|
| Aansluitwijze | Met schroeflifteklemmen |
| Montagewijze | Met spreidklemmen |
| Opdruk | Met opdruk "Hotelcard" |
| Schakelmodus | 1-polig |
| Verlichting | Voor verlichting |
| Gerelateerde Series | Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1 |
| Relativo Sistema | Serie berker S.x/B.x |