



47387003

## WCD RA, verhoogd aanraakv., tekstv., steek, berker K.1/K.5, aluminium

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Aansluiting

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

#### Veiligheid

|  |      |
|--|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 31 mm |
| Inbouwdiepte             | 32 mm |
| Hoogte                   | 71 mm |
| Breedte                  | 71 mm |

#### Materiaal

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur                 | Aluminium   |
| RAL-code              | 9006        |
| Afwerking oppervlakte | Mat         |
| Materiaal             | Thermoplast |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting                |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging, Klemmontage |

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Met signaallamp     | Nee                          |
| Met slot            | Nee                          |
| <b>Toebehoren</b>   |                              |
| Heeft tekstveld     | Ja                           |
| <b>Capaciteit</b>   |                              |
| Aantal modulen      | 1                            |
| <b>Teksten</b>      |                              |
| Opdruk              | Zonder opdruk                |
| Deksel              | Centraalplaat                |
| Beveiliging         | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Gerelateerde Series | Serie berker K.5             |