



47517104

## WCD RA, verhoogd aanraakveilig, kd, berker K.1/K.5, edelstaal

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Aansluiting

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

#### Veiligheid

|  |      |
|--|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm |
| Inbouwdiepte             | 32 mm |
| Hoogte                   | 71 mm |
| Breedte                  | 71 mm |

#### Materiaal

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur                 | RVS         |
| RAL-code              | 9022        |
| Afwerking oppervlakte | Mat         |
| Materiaal             | Metaal, RVS |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting                |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging, Klemmontage |

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Ja     |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Met signaallamp     | Nee                               |
| Met slot            | Nee                               |
| <b>Toebehoren</b>   |                                   |
| Heeft tekstveld     | Nee                               |
| <b>Capaciteit</b>   |                                   |
| Aantal modules      | 1                                 |
| <b>Teksten</b>      |                                   |
| Opdruk              | Zonder opdruk                     |
| Deksel              | Centraalplaat                     |
| <b>Deksel, deur</b> |                                   |
| Type deksel         | Scharnierend afdekking valt terug |
| Gerelateerde Series | Serie berker K.5                  |