





80164780



IP20



Drukknop opzetmod. 4-v met tekstv. berker S/B wit/polarwit

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften inbouw

Funcities

Met kamerthermostaat Nee

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Compatibiliteit

Bijpost bijpost voor tastsensor lichtscène

Bedienen en signaleren

Met led-indicatie Ja

Aantal toetsen 4

Connectiviteit

Accessory Nee

Reserveonderdeel Nee

Stroom

Stroomopname bus (gegevensoverdracht) max. 20 mA

Afmetingen

Tekstvelden (b x h) 52.3 x 24.9 mm

Hoogte 55.3 mm

Breedte 55.8 mm

Vermogen

Opgenomen vermogen KNX ≈ 150 mW

Meting

Indicator indicator voor dim-, positie-, helderheids- en temperatuurwaarden 1 en 2 bytes

Beeldscherm

Met display Nee

Materiaal

Serie-kleur wit/polarwit

Kleur voor wit en polarwit

Kleur wit/polarwit

RAL kleur RAL 1013 - parelwit

Bestandsdeel thermoplast

te bedrukken materiaal Papier

Oppervlak glanzend

Oppervlaktebehandeling onbehandeld

Productgroep plastic

Besturing van LED-verlichting

led	met witte bedrijfs-LED	190
Aansluiting		
Busaankoppelaars		voor busaankoppelaar inbouw
Instellingen		
Ondersteunde instelmodus		system easy
Programmering		eenvlak- en tweevlaksbediening programmeerbaar
Levering		
Busaankoppelaar inclusief		Nee
Samenstelling		
Aantal bedieningspunten		8
Met diefstal-/demontagebeveiliging		Ja
producttype:		producttype: impulsdrukker, 4-voudig
Toepassing		
Differentiatie functie 1 WEB		met tekstvelden
Differentiatie functie 2 WEB		40
Differentiatie functie 3 WEB		32
Veiligheid		
Beschermingsgraad (IP)		IP20
Halogeenvrij		Nee
Beveiliging		met demontagebeveiliging
alarm		alarmtelegram na lostrekken van busaankoppelaar 1 bit of 1 byte
Gebruiksvoorwaarden		
Bedrijfstemperatuur		-5...45 °C
Opslag-/transporttemperatuur		-20...70 °C opslag > 45°C verkort de levensduur)
Temperatuur		Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object
Identificatie		
Toepassing		KNX - bedieningssystemen
productfamilie:		productfamilie: impulsdrukker
Hoofddesignreeks		KNX - Berker S.1/B.3/B.7
Secundaire design-lijn(en)		KNX Berker S.1 Berker B.3 Berker B.7
Instructies		
Opmerking		Alleen in combinatie met busaankoppelaar 8004 00 01 te gebruiken!