



MZ905

Afstandsbediening voor installatieautomaat 1/2-polig, HACO 2/4-polig

Technische eigenschappen

Funcities

Met schakelende N-leider	Nee
--------------------------	-----

Uitvoering

Aantal modules	3
----------------	---

Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	Nee
---------------------------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	207 / 230 / 253 V
----------------------------------	-------------------

Type voedingsspanning	AC
-----------------------	----

Frequentie	50/60 Hz
------------	----------

Spanning

Nominale isolatiespanning	6 kV
---------------------------	------

Stuurspanning AC	207 / 230 / 253 V
------------------	-------------------

Nominale spanning (gelijkstroom)	230 V
----------------------------------	-------

Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC 1	5 A
----------------------------------	-----

Ruststroom	0 mA
------------	------

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	71 mm
------------------------------	-------

Hoogte geïnstalleerd product	83 mm
------------------------------	-------

Breedte geïnstalleerd product	54 mm
-------------------------------	-------

Vermogen

Verbruik bij inkomen	1173 VA
----------------------	---------

Vermogensverlies bij nominale stroom	0.11 W
--------------------------------------	--------

Montage

Aandraaimoment	1,7 Nm 0,6 Nm
----------------	------------------

Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur	Nee
--	-----

Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur	Nee
--	-----

Geschikt voor inbouw	Nee
----------------------	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders	1 - 6 mm ² en 0,2 - 2,5 mm ²
---------------------------------	--

Aansluitdoorsnede massieve aders	2 x 1,5 - 10 mm ² + 6 x 0,2 - 2,5 mm ²
----------------------------------	--

Samenstelling

Aantal verbreekcontacten	0
--------------------------	---

Aantal maakcontacten	2
----------------------	---

Aantal wisselcontacten	0
------------------------	---

Uitbreiding mogelijk	Nee
With interlocking device	Nee
Normen	
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
Veiligheid	
Doorslagvastheid tussen spoel en contact	6 kV
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5...40 °C
Identificatie	
	Afstandsbediening ARCD Serie-Inbouwtoestel
Zoekwoord	