



47231404

S.1/B.x - tom. Schuko obturad., alum mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

Tensão

| | |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

Ligações

| | |
|------------------------|------------------|
| Tipo de conector/ficha | Ficha/braçadeira |
|------------------------|------------------|

Índice de proteção

| | |
|------------------------------|-----|
| Com proteção contra contacto | Sim |
|------------------------------|-----|

| | |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

Dimensões

| | |
|--|-------|
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 31 mm |
|--|-------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Profundidade da montagem | 32 mm |
|--------------------------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Altura | 71 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Largura | 71 mm |
|---------|-------|

| | |
|--------------|----------|
| Profundidade | 41,60 mm |
|--------------|----------|

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Séries relacionadas | Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1 |
|---------------------|------------------------------------|

Materiais

| | |
|-----|----------|
| Cor | Alumínio |
|-----|----------|

| | |
|------------|------|
| Código RAL | 9006 |
|------------|------|

| | |
|------------|------|
| Acabamento | Mate |
|------------|------|

| | |
|----------|---------------|
| Material | Termoplástico |
|----------|---------------|

Instalação / montagem

| | |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

Conectividade

| | |
|------------------|---------------------|
| Tipo de ligações | Ligação por encaixe |
|------------------|---------------------|

| | |
|------------------|--|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso, Montagem com garras |
|------------------|--|

Equipamento

| | |
|--------------------------------|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada | SCHUKO |
|--------------------------------|--------|

| | |
|------------------------------|-----|
| Inserção central com rotação | Não |
|------------------------------|-----|

| | |
|----------------------|-----|
| Com tampa articulada | Não |
|----------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não |
|---|-----|

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Com lâmpada de sinalização | Não |
| Com fecho | Não |
| Acessórios | |
| Tem campo de etiquetagem | Não |
| Textos | |
| Impressão | Sem gravação |
| Proteção | Proteção de contacto aprimorada |