



75163599

IP20

## B.IQ - BP KNX 3 teclas Comf, branco

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Não

função funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores

#### Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

#### Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 3

operação nível de segundo utilizador através de objecto, operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz

#### Dimensões

Altura 88.5 mm

Largura 88.5 mm

#### Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

#### Ecrã

Com ecrã Não

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material termoplástico

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Gestão de iluminação LED

LED com LED azul LIGADO e 6 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)

#### Ligação

acoplador de bus para unidade de acoplamento de bus de embutir

**Configurações**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Modos de configuração possíveis | system, PB  |
| parametrização                  | operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável |

**Elementos fornecidos**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ligação ao bus incluída | Não |
|-------------------------|-----|

**Acessórios incluídos**

|       |  |
|-------|--|
| Caixa | para instalação em tomadas de embutir 1x |
|-------|--|

**Equipamento**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Número de pontos de actuação              | 6                     |
| Com protecção em desmontagem / anti-roubo | Sim                   |
| Tipo de configuración                     | Laserdruck            |
| Tipo de produto:                          | tipo de produto: B.IQ |

**Segurança**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Índice de protecção IP | IP20   |
| protecção              | com protecção anti roubo   |
| alarme                 | telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte |

**Condições de utilização**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5...45 °C |
|------------------------------|------------|

**Identificação**

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Aplicações           | KNX - sistemas operacionais           |
| família de produtos: | família de produtos: botão de pressão |
| Série                | KNX, B.IQ                             |