



75663591

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Evet
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatu işlevleri için ; yardım işlevi düğmesi etkinleştirilebilir ; valf koruma işleviyle
Zamanlayıcılar	oda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle
Çalışma modu	kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Dim	alan karartma
Buton sayısı	3
Operasyon	anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir
Gösterge / ekran	işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi ; nesne tarafından anahtarlabilen simgeli LC ekranı
buton / push-buton	2 ek gösterge düğmesiyle

Bağlanabilirlik

kodlama	düğmeli kilit işlevli
---------	-----------------------

Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	0 modüller
Yükseklik	119.6 mm
Genişlik	88.5 mm

Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

Materyaller

RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
-----------	----------------------

LED kontrolü

LED	mavi işletim LED ve 6 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
-----	--

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	veri yolu kuplaj ünitesi artı siva altı montaj için
----------------------------	---

Ayarlar

parametreleřtirme	Varlık düğmesi ek iřlev için parametreleřtirilebilir ; son kullanıcı ekran gösterimi parametreleřtirilebilir ; tek ve iki düğmeli iřletim parametreleřtirilebilir
Programlama	ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir

Dahil olan aksesuarlar

Kutu	tekli duvar kutularına kurulum için
------	-------------------------------------

Ekipman

Ürün tipi:	ürün tipi: B.IQ
Isıtma	yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
Kontrol	maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için ; tek oda ayrı kumandası için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi

Yazılım

güncelleme	flash-controller teknolojisiyle
------------	---------------------------------

Emniyet

Koruma	sökme korumalı
Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit, 1 veya 2 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

Kullanım kořulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

Kimlik

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
Sürüm sorunu	2.6
ana tasarım hattı	KNX - Berker B.IQ
Sekonder tasarım hatları	KNX ; B.IQ