



75663593



## B.IQ 3'lü termostat,KNX- B.IQ, paslanmaz,çelik metal fırçalı

### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatu işlevleri için ; yardım işlevi düğmesi etkinleştirilebilir ; valf koruma işleviyle

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle

Çalışma modu kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Dim alan karartma

Buton sayısı 3

Operasyon anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir

Gösterge / ekran işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi ; nesne tarafından anahtarlabilen simgeli LC ekranı

buton / push-buton 2 ek gösterge düğmesiyle

#### Bağlanabilirlik

kodlama düğmeli kilit işlevli

#### Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 0 modüller

Yükseklik 119.6 mm

Genişlik 88.5 mm

#### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

#### LED kontrolü

LED mavi işletim LED ve 6 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi veri yolu kuplaj ünitesi artı sıva altı montaj için

#### Ayarlar

parametreleřtirme

Varlık düğmesi ek iřlev için parametreleřtirilebilir ;  
son kullanıcı ekran gösterimi parametreleřtirilebilir ;  
tek ve iki düğmeli iřletim parametreleřtirilebilir

Programlama

ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir

### Dahil olan aksesuarlar

Kutu

tekli duvar kutularına kurulum için

### Ekipman

Ürün tipi:

ürün tipi: B.IQ

Isıtma

yadımıcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya  
soğutma kipi için

Kontrol

maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya  
anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için ; tek oda ayrı  
kumandası için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayarları  
için kontrol parametresi

### Yazılım

güncelleme

flash-controller teknolojisiyle

### Emniyet

Koruma

sökme korumalı

Alarm

veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit, 1 veya 2 byte bağlantı  
kesildikten sonra alarm telegramı

### Kullanım kořulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

### Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sürüm sorunu

2.6

ana tasarım hattı

KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları

KNX ; B.IQ