




75643150



Touch sensor 3g termostat,Integro Bus bağı. KNX-R.3, cam,parlak byz

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon valf koruma işleviyle ; anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatu işlevleri için

Çalışma modu kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 0

Operasyon beyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim

Gösterge / ekran Simge göstergeli LED ekran ; işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi

buton / push-buton 2 ek gösterge sensör yüzeyiyle

Voltaj

Gerilim KNX/EIB voltaj beslemenin boğulmamış çıktısı ile işletim mümkündür (akım tüketimine dikkat edin ; ek yardımcı güç kaynağı gerekli)

Boyutlar

Derinlik 23 mm

Yükseklik 152 mm

Genişlik 81 mm

Güç

Mevcut tüketim 23 mA

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Evet

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

LED kontrolü

LED bir mavi ON LED ve 6 beyaz durum LED ile

Kurulum, montaj

kurulum modu dikey montaj için

Baęlantı

Veri yolu baęlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Veri yolu baęlantısı	baęlantı ucu ile veri yolu baęlantısı

Ayarlar

parametreleřtirme	tek ve iki düęmeli iřletim parametreleřtirilebilir ; son kullanıcı ekran gösterimi parametreleřtirilebilir
-------------------	--

Teslimat kapsamı

Bus baęlantısı dahil	Evet
----------------------	------

Ekipman

Çalıřtırma noktalarının sayısı	8
Hırsızlıęa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Laserdruck
Isıtma	yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soęutma kipi için
Kontrol	tek oda ayrı kumandası için ; ısıtma / soęutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi ; sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrol için

Kullanım kořulları

çalıřtırma sıcaklıęı	-5...45 °C
----------------------	------------

Kimlik

Sekonder tasarım hatları	KNX
--------------------------	-----

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni	Yalnız KNX/EIB iřle kullanıma uygundurKutup beyazının varolan cam serilerle arasında renk farkı bulunur.
---------------------	--