




75740101



KNX Touch cntrl TFT ekran, Integro bus bağı. KNX, parlak siyah

#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Vericiler/aktüatörler için merkezi fonksiyonel birim	Evet
Entegre DCF77 alıcısı	Hayır

#### Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton	programlama düğmesiyle
varlık butonu	Hayır
LED durumu	Hayır

#### Voltaaj

Yardımcı gerilim	24 V DC
Bara üzerinden çalışma gerilimi	21...32 V DC

#### Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)	≈ 10 mA
---	---------

#### Boyutlar

Derinlik	44 mm
ekleme derinliği	25.5 mm
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	0 modüller
Yükseklik	75 mm
Genişlik	95 mm

#### Güç

Güç tüketimi (yedek)	0.6 W
Güç tüketimi, KNX	≈ 1 W

#### Ekran

Çözünürlüklü grafik ekran	320 x 240 px
Ekran ile	Evet
TFT ekran büyüklüğü	3.5 "

#### Algılama

IR sensör	Hayır
-----------	-------

#### Materyaller

Yüzey işleme tipi	işlenmemiş
Şeffaf	Hayır

#### Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen), kablo sonlandırma manşonlu	0.25 mm <sup>2</sup>
---	----------------------

Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	-------------------------------------

Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
----------------------	---------------------------------------

### Kablo

İkili kablo uzunluğu, uzatılabilir	maks. 10 m
------------------------------------	------------

### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system
----------------------------------	--------

### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	6
--------------------------------	---

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
--------------------------------------	------

Manuel ayar noktası ayarı	Evet
---------------------------	------

Sıcaklık kontrolörü	Evet
---------------------	------

Zamanlayıcı saat	Hayır
------------------	-------

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...50 °C
----------------------	-----------

Saklama/taşıma sıcaklığı	-10...50 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)
--------------------------	--

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)	95 % (yoğunlaşma olmadan)
--------------------------------	---------------------------

### Kimlik

Ürün ailesi	ürün ailesi ısıtma, iklimlendirme, havalandırma
-------------	---

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----