



FWB31S

Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x300x161 mm, 36M, QuickConnect, puna vrata

Tehničke karakteristike

Veza

Broj uvoda za vodiče 4

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Montaža u zid/PŽ

Električna struja

Nazivna struja 125 A

Oprema

Broj šina 3

Broj redova 3

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

Kapacitet

Broj modula 36

Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku Ne

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 500 mm

Širina 300 mm

Dubina 165 mm

Ugrađena dubina 161 mm

Broj jedinica širine 12

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

Broj brava 1

Vrsta ručke Ručica sa dizajnom šarke

Vrata/poklopac je proziran Ne

Povezivost

Vrsta montaže NŽ montaža

Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Zaštitna klasa IP	IP44
Vrsta zaključavanja	Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	750 °C