



FWB32S

Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x550x161 mm, 72M, QuickConnect, puna vrata

Tehničke karakteristike

Veza

Broj uvoda za vodiče	8
----------------------	---

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
---	----

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Oprema

Broj redova	3
-------------	---

Broj sekcija u širinu	2
-----------------------	---

Sa bravom	Ne
-----------	----

Ima N klemni blok	Da
-------------------	----

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
-------------------------------	----

Ima montažnu ploču	Ne
--------------------	----

Kapacitet

Broj modula	72
-------------	----

Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku	Ne
-----------------------------	----

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	500 mm
--------	--------

Širina	550 mm
--------	--------

Dubina	165 mm
--------	--------

Ugrađena dubina	161 mm
-----------------	--------

Broj jedinica širine	24
----------------------	----

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Broj brava	1
------------	---

Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
-------------	--------------------------

Vrata/poklopac je proziran	Ne
----------------------------	----

Povezivost

Vrsta montaže	NŽ montaža
---------------	------------

Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Zaštitna klasa IP	IP44
Vrsta zaključavanja	Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	750 °C