



FWB33S

Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x800x161 mm, 108M, QuickConnect, puna vrata

#### Tehničke karakteristike

##### Veza

Broj uvoda za vodiče	12
----------------------	----

##### Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Montaža u zid/PŽ

##### Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

##### Oprema

Broj šina	9
Broj redova	3
Broj sekcija u širinu	3
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da
Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

##### Kapacitet

Broj modula	108
-------------	-----

##### Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku	Ne
Sa uvodima za provodnike	Da

##### Dimenzije

Visina	500 mm
Širina	800 mm
Dubina	165 mm
Ugrađena dubina	161 mm
Broj jedinica širine	36

##### Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	2
Broj brava	1
Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne

##### Povezivost

Vrsta montaže	NŽ montaža
---------------	------------

**Materijali**

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

**Sigurnost**

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Zaštitna klasa IP	IP44
Vrsta zaključavanja	Bravica, Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	750 °C