



ARF963D



Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA C-13A 30mA Typ A 3M

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	13 A
Nennstrom bei -25°C	15,21 A
Nennstrom bei -20°C	15,02 A
Nennstrom bei -15°C	14,83 A
Nennstrom bei -10°C	14,64 A
Nennstrom bei -5°C	14,44 A
Nennstrom bei 0°C	14,25 A
Nennstrom bei 5°C	14,05 A
Nennstrom bei 10°C	13,84 A
Nennstrom bei 15°C	13,64 A
Nennstrom bei 20°C	13,43 A
Nennstrom bei 25°C	13,22 A
Nennstrom bei 30°C	13 A
Nennstrom bei 35°C	12,78 A
Nennstrom bei 40°C	12,56 A
Nennstrom bei 45°C	12,33 A
Nennstrom bei 50°C	12,1 A
Nennstrom bei 55°C	11,86 A
Nennstrom bei 60°C	11,62 A
Nennstrom bei 65°C	11,37 A
Nennstrom bei 70°C	11,12 A
Schliess- und Abschaltvermögen I _{dm}	6 kA
Bemessungsfehlerstrom I _{dn}	30 mA

Architektur

Auslösecharakteristik	C
Polart	1P+N

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I _{cn} AC nach IEC60898-1	6 kA
Nominales Drehmoment Untere Klemme	2 - 2 Nm

Sicherheit

Typ des Fehlerstromschutzes	A
-----------------------------	---

Spannung

Isolationsspannung U _i	500 V
-----------------------------------	-------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,96 W
---------------------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Energiebegrenzungsklasse I ² t	3
Betriebstemperatur	-25 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	4000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2,10 - 2,10 Nm
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect, quickbusbar
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	quickconnect

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	53,20 mm
Tiefe	70 mm