



BA760100

## Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x100mm steingrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

|          |      |
|----------|------|
| Flexibel | Nein |
|----------|------|

#### Ausführung

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ausführung der Seitenwand | Geschlitzt |
|---------------------------|------------|

#### Strom

|                 |    |
|-----------------|----|
| Kriechstromfest | Ja |
|-----------------|----|

#### Abmessungen

|               |         |
|---------------|---------|
| Kanalhöhe     | 60 mm   |
| Länge         | 2000 mm |
| Kanalbreite   | 100 mm  |
| Schlitzbreite | 6 mm    |
| Stegbreite    | 6.5 mm  |

#### Deckel, Tür

|                  |      |
|------------------|------|
| Deckelausführung | lose |
|------------------|------|

#### Werkstoff

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Farbe           | steingrau   |
| Werkstoff       | PVC         |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff  |
| Oberfläche      | unbehandelt |

#### Montage

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Bodenlochungen | EN 50085-2-3:1999 |
|----------------|-------------------|

#### Kabel

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40% | 175                  |
| Lichter/innerer Querschnitt                         | 4608 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40% | 125                  |
| Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40% | 243                  |

#### Normen

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige Übereinstimmung |
| UL 94 Klassifizierung      | V0                          |

#### Sicherheit

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Halogenfrei                     | Nein       |
| Klassifizierung Feuerfestigkeit | M1         |
| <b>Temperatur</b>               |            |
| Umgebungstemperatur             | -5...60 °C |