



ECA381D



Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, AGARDIO, MID

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	MODBUS
Polanzahl	4 P
Montageart	DIN Hutschiene (REG)

Funktion

Tarifart	T1...T2 (230V AC) / T1...T8 Modbus
----------	------------------------------------

Ausführung

Anzahl Module	4
---------------	---

Kompatibilität

Geeignet für	Bezug / Lieferung
--------------	-------------------

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e	92 / 480 V
Versorgungsspannungsart	AC
Frequenz	50 Hz

Spannung

Max. Betriebsspannung	300 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV

Strom

Min. Anlaufstrom	0.015 A
Betriebsstrom	0.015 / 80 A
Nennstrom	80 A
Referenzstrom	5 A
Max. Strom (I_{max}) des Messkreises	80 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	60 mm
Höhe installiertes Produkt	92 mm
Breite installiertes Produkt	72 mm

Leistung

Leistungsaufnahme	2 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.6 W

Elektrische Spezifikationen

Art des Impulsgebers	optisch
----------------------	---------

Messung

Frequenzmessbereich	45 bis 65 Hz
Messgeräteart	elektronisch
Messsystem	Direktmessung

Montage

Drehmoment	2Nm
Montageart	DIN-Schiene (REG)

Anschluss

Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	33 mm ²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	33 mm ²

Ausstattung

Bedientableau Ausführung	beleuchtetes Retro-Display
Tarifausführung des Elektrizitätszählers	Externa
Zähleraufnahme	Vierleiter-Impulsgeberzähler

Normen

Standardtext	EN 50470-1 / 3 ; IEC 62053-21 / 23 ; IEC 61557-12
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...55 °C
Höhe über N.N.	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-25...70 °C