



EC367M

Energiezähler, 3phasig, 100A direkt, Modbus, MID, RS485

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	MODBUS
Montageart	DIN Hutschiene (REG)

Funktion

Tarifart	Eintarif
----------	----------

Ausführung

Anzahl Module	7
---------------	---

Kompatibilität

Geeignet für	Bezug / Lieferung
--------------	-------------------

Elektrische Hauptmerkmale

Versorgungsspannungsart	AC
Frequenz	50 Hz

Strom

Min. Anlaufstrom	80 mA
Nennstrom	100 A
Max. Strom (I max) des Messkreises	100 A

Leistung

Leistungsaufnahme	10 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W

Elektrische Spezifikationen

Art des Impulsgebers	elektrisch
----------------------	------------

Messung

Frequenzmessbereich	50 Hz
Blindleistung Messung	Wirk- und Blindleistung
Spannung Messbereich	230 bis 400 V
Messgeräteart	elektronisch
Messsystem	Messwandler

Energieversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	Vierleiter
-----------------------------------	------------

Anschluss

Bussystem-Ankoppler Ausführung	RS-485
--------------------------------	--------

Ausstattung

Anzahl der Stellen	7
Bedientableau Ausführung	digital
Tarifausführung des Elektrizitätszählers	Externa
Rollingcode-System	Nein

Normen

PTB-Zulassung	0
Zulassung	MID (Measuring Instruments Directive)

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...70 °C