



ED192



## Lastabwurfrelais 2 Kanäle

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart DIN-Schiene

#### Ausführung

Anzahl Module 3

#### Konnektivität

Ausgangsart 1W + 2S

#### Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50 Hz

#### Spannung

Steuerspannung AC 196 / 253 V

#### Strom

Beschreibung des Stromverlauf oder der zone nr.1 Kanal 1

Beschreibung des Stromverlauf oder der zone nr.2 Kanal 2

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 64 mm

Höhe installiertes Produkt 85 mm

Breite installiertes Produkt 53 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 3.5 W

Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol 3.5 W

Verlustleistung pro Spule 0.5 W

#### Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele 100000

#### Messung

Messungsart Lastabwurf Stromwandler

#### Energieversorgung

Versorgungsspannung 230 V +10% / -15%

#### Anschluss

Kontaktart für Kanal 1 6

**Einstellungen**

---

Lastabwurfverzögerung	0.5 / 2 s
-----------------------	-----------

**Ausstattung**

---

Anzahl der Ausgänge	2
Anzahl Öffnerkontakte	0
Anzahl Schließerkontakte	1
Anzahl Umschalter	1
Anzahl Kanäle	2

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP20
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-5...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C