



ED193



Lastabwurfrelais 3 Kanäle

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	DIN-Schiene
------------	-------------

Ausführung

Anzahl Module	3
---------------	---

Konnektivität

Ausgangsart	1W + 2S
-------------	---------

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50 Hz
----------	-------

Spannung

Steuerspannung AC	196 / 253 V
-------------------	-------------

Strom

Beschreibung des Stromverlauf oder der zone nr.1	Kanal 1
Beschreibung des Stromverlauf oder der zone nr.2	Kanal 2

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	64 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	53 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3.5 W
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	4 W
Verlustleistung pro Spule	0.5 W

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	100000
---	--------

Messung

Messungsart Lastabwurf	Stromwandler
------------------------	--------------

Energieversorgung

Versorgungsspannung	230 V +10% / -15%
---------------------	-------------------

Anschluss

Kontaktart für Kanal 1	6
------------------------	---

Kontaktart für Kanal 2	4
Kontaktart für Kanal 3	4
Einstellungen	
Lastabwurfverzögerung	0.5 / 2 s
Ausstattung	
Anzahl der Ausgänge	3
Anzahl Öffnerkontakte	0
Anzahl Schließerkontakte	2
Anzahl Umschalter	1
Anzahl Kanäle	3
Sicherheit	
Schutzart	IP20
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C