



EE816



IP41

Präsenzmelder Einbau 360° DALI/DSI

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
------------	-----------

Funktion

Funktion	nur als Einzelgerät einsetzbar
----------	--------------------------------

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

Abmessungen

Abmessungen (Ø x H)	78 x 70 mm
Einbauöffnung Ø	60...63 mm
Empfohlene Montagehöhe	2.5...3.5 m
Einbau-Wandstärke	10...28 mm

Energieversorgung

Versorgungsspannung	230 V +10% / -15%
---------------------	-------------------

Fühler

Erfassungswinkel	360 °
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden	≈ 7 m
Erfassungsfeld Ø, in Schreibtischhöhe	≈ 5 m
Max. Reichweite frontal	7 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

Werkstoff

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9001 - Cremeweiß
Werkstoff	Kunststoff

Beleuchtung Steuerung

Ansprechelligkeit, einstellbar	≈ 5...1000 lx
Helligkeitsmeßbereich	5 / 1000 Lux

Montage

Max. Montagehoehe	4 m
-------------------	-----

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel)	0.5...1.5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	0.5...1.5 mm ²

Einstellungen

Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Nachlaufzeit, einstellbar	1 min...1 h

Ausstattung

Mit Fernbedienung gesteuert	EE807, EE808
Erfassungswinkel horizontal von/bis	360 °

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...45 °C
--------------------	-------------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Bewegungsmelder
Haupt-Designlinie	Bewegungsmelder