



EKQ120TM15



Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 mit Tubus f. 12x45er Module Belagtiefe 15mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	95 mm
Höhe installiertes Produkt	95 mm
Länge	244 mm
Länge Einbaumaß	244 mm
Breite Einbaumaß	244 mm
Nivellierbereich	95 / 282 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	15 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	quadratisch
------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoff Leitungsauslass	Zinklegierung
Werkstoffgruppe	Edelstahl

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Tubus

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
--------------------	--