



EKSQ1220TM

**Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q12 244x244mm Höhe innen/außen  
23/38mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Mindest-Einbautiefe	110 mm
Höhe installiertes Produkt	110 mm
Länge Einbaumaß	244 mm
Breite Einbaumaß	244 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	23 mm

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	quadratisch
------------------	-------------

**Werkstoff**

Farbe	edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoff Leitungsauslass	Aluminium
Werkstoffgruppe	Edelstahl

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	aufschaubar

**Normen**

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

**Verwendung Bedingungen**

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 15 kN
--------------------	--------------------------------------------------------