



EKSQ1220BL

**Schwerlastkassette blind 20kN Q12 244x244mm Höhe innen/außen 23/38mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Mindest-Einbautiefe	110 mm
Höhe installiertes Produkt	110 mm
Länge Einbaumaß	244 mm
Breite Einbaumaß	244 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	23 mm

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	quadratisch
------------------	-------------

**Werkstoff**

Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

**Ausstattung**

Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Leitungsauslässe	0

**Normen**

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

**Verwendung Bedingungen**

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 15 kN
--------------------	--