



EPN546



## Fernschalter 3 Schließer und 1 Öffner 230V AC 110V DC 16A 2PLE

### Technische Merkmale

#### Funktion

|                     |      |
|---------------------|------|
| Max. Einschaltdauer | 60 s |
|---------------------|------|

#### Ausführung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

#### Elektrische Hauptmerkmale

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 250 / 400 V |
| Frequenz                      | 50/60 Hz    |

#### Spannung

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Isolationsspannung | 400 V |
| Steuerspannung DC  | 110 V |
| Steuerspannung AC  | 230 V |

#### Strom

|                           |      |
|---------------------------|------|
| max. Ruhestrom für Taster | 6 mA |
| Nennstrom                 | 16 A |

#### Abmessungen

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tiefe installiertes Produkt  | 63 mm |
| Höhe installiertes Produkt   | 83 mm |
| Breite installiertes Produkt | 35 mm |

#### Frequenz

|          |              |
|----------|--------------|
| Frequenz | 50 bis 60 Hz |
|----------|--------------|

#### Leistung

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Anzugsverbrauch                       | 55 VA |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 3.6 W |

#### Widerstand

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Widerstand der Wicklung | 612 Ω |
|-------------------------|-------|

#### Ausdauer

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC21 | 150000 |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele   | 500000 |

#### Leuchtstofflampen Steuerung

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | 900 VA |
|---------------------------------------------------|--------|

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Glühlampen Steuerung</b>   |                     |
| Max. Glühlampenlast           | 1800 W              |
| <b>Anschluss</b>              |                     |
| Kontaktanzahl                 | 4                   |
| <b>Ausstattung</b>            |                     |
| Fernschalter Ausführung       | mechanisch Schalter |
| <b>Bedienung</b>              |                     |
| Impulsdauer                   | 50 ms               |
| <b>Normen</b>                 |                     |
| Standardtext                  | IEC/EN 60669-2      |
| Europäische Direktive WEEE    | betroffen           |
| <b>Sicherheit</b>             |                     |
| Schutzart                     | IP20                |
| REACH-konform                 | Ja                  |
| RoHS-konform                  | Ja                  |
| Halogenfrei                   | Nein                |
| <b>Verwendung Bedingungen</b> |                     |
| Betriebstemperatur            | -5...40 °C          |
| Lager-/Transporttemperatur    | -40...80 °C         |
| Handbedienung möglich         | Ja                  |