



ERC226

**Installationsrelais , 25A,2Ö, 230V**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Elektrische Hauptmerkmale**

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V
Frequenz	50 Hz

**Spannung**

Isolationsspannung	250 V
Steuerspannung DC	0 V
Steuerspannung AC	230 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV

**Strom**

Nennstrom	25 A
Thermischer Nennstrom außerhalb Gehäuse	25 A
Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie A	25 A
Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie B	8.5 A

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	60 mm
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	17.85 mm

**Leistung**

Anzugsverbrauch	10.7 VA
Betriebsverbrauch	2.9 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3 W
Verlustleistung pro Kontakt	1.5 W
Verlustleistung pro Spule	1 W
Schaltleistung bei 230 V in AC7 in Kategorie A	4.6 kW
Schaltleistung bei 230 V in AC7 in Kategorie B	880 W

**Abschaltzeit**

Ansprechzeit beim Öffnen	15 ms
Reaktionszeit beim Schließen	25 ms

**Ausdauer**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	30000
---	-------

Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	100000
<b>Leuchtstofflampen Steuerung</b>	
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	810 VA
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1990 VA
Max. Leuchtstofflampenlast	950 VA
<b>Glühlampen Steuerung</b>	
Max. Glühlampenlast	1900 W
<b>Anschluss</b>	
Anschlussquerschnitt der Steuerleitung starr	1 / 10 mm <sup>2</sup>
<b>Ausstattung</b>	
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
<b>Bedienung</b>	
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
<b>Normen</b>	
Europäische Direktive WEEE	betroffen
<b>Sicherheit</b>	
Schutzart	IP2X
<b>Verwendung Bedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-10...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C