EPS450B



Elektronischer Fernschalter mit Rückfallverzögerung

Technische Merkmale

Ausführung	
Anzahl Module	1

Elektrische Hauptmerkmale	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V

Spannung	
Steuerspannung DC	0 V
Steuerspannung AC	8 / 12 / 24 / 230 V
Betriebsspannung	230 V~ +10%/-15%
Steuerspannung	8 / 12 / 24 / 230 V AC

Strom	
max. Ruhestrom für Taster	100 mA
Nennstrom	16 A

Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	60 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	18 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	1 TE

Leistung	
Max. Leuchtstofflampenlast	1000 VA
Anzugsverbrauch	5 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.2 W

Leuchtstofflampen Steuerung	
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	300 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast	1000 VA

Glühlampen Steuerung	
Max. Glühlampenlast	1500 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	max. 1500 W

Montage	
Montageart	zur Montage auf DIN-Hutschiene

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel)	1.5…2.5 mm²
Leiterquerschnitt (starr)	1.5…2.5 mm²
Kontaktanzahl	1
Kontaktart	1S

Einstellungen

Nachlaufzeit, einstellbar	5…60 min

Ausstattung

Fernschalter Ausführung	elektronisch Schalter
geräuscharm	sehr geräuscharm

Bedienung

Impulsdauer	50 ms

Normen

Standardtext	IEC/EN 60669-2
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-20…60 °C