


EV01510E



Leistungsschütz 3P + 1 S, 15.5A bei AC-3, 24 VDC

Technische Merkmale

Architektur

Polart	3 P
--------	-----

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 V
Versorgungsspannungsart der Steuerung	DC
Versorgungsspannungsart den Hilfskontakten	AC / DC
Typ Anschlussklemmen Spule und Signalkontakt	Schraubanschluss

Spannung

Isolationsspannung	690 V
Steuerspannung DC	24 V
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Steuerspannung Us mit Gleichstrom	24 V
Abfall Spannung DC Spule	3.6 / 14.4 V
DC-Einschaltspannungsbereich der Spule	3.6 / 14.4 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue AC für Hilfschalter	600 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC für Hilfschalter	250 V

Strom

Strombelastbarkeit Ie bei 110V DC1 iec60947-4	20 A
Strombelastbarkeit Ie bei 220V DC1 iec60947-4	15 A
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220-230V AC1 nach IEC60947-4	22 A
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220-230V AC3 nach IEC60947-4	15.5 A
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220-230V AC4 nach IEC60947-4	7 A
Strombelastbarkeit Ie bei 60V DC1 iec60947-4	20 A
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 230V AC15	10 A
Strombelastbarkeit bei AC3	15.5 A
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380-400V AC AC1 nach IEC60947-4	22 A
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380-400V AC AC3 nach IEC60947-4	15.5 A
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380-400V AC AC4 nach IEC60947-4	7 A

Strombelastbarkeit für Hilfschalter I _e bei 110V AC AC15	10 A
Strombelastbarkeit für Hilfschalter I _e bei 24V AC AC15	10 A
Strombelastbarkeit für Hilfschalter I _e bei 24V DC DC13	1 A
Strombelastbarkeit für Hilfschalter I _e bei 250V DC13	1 A

Abmessungen

Abisolierlänge Hauptkreis Anschlüssen	10 mm
---------------------------------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 bis 60 Hz
----------	--------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6.9 W
Verlustleistung pro Spule	4.5 W
Gesamtverlustleistung bei I _e AC3 400V	2.4 W
DC-Einschaltleistung der Spule	4.5 W
DC-Halteleistung der Spule	4.5 W
Betriebsleistung für 3P bei 220-230V AC1 nach IEC60947-4	8 kW
Betriebsleistung für 3P bei 220-230V AC4 nach IEC60947-4	2 kW
Betriebsleistung für 3P bei 380-400V AC1 nach IEC60947-4	14 kW
Betriebsleistung für 3P bei 220-230V AC3 nach IEC60947-4	4 kW
Betriebsleistung für 3P bei 380-400V AC AC4 nach IEC60947-4	3 kW

Elektrische Spezifikationen

Nominale Drehmoment der Steuerung und Hilfskontakt Kreis	1.2 Nm
Nominale Drehmoment des Hauptkreises	1.2 Nm

Widerstand

Impedanz des Poles	4.6 mΩ
--------------------	--------

Ausdauer

Gerätelebensdauer mechanisch Schaltspiele/Stunde	9000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	10000000

Montage

Typ Anschlussklemmen des Hauptkreises	Schraubanschluss
---------------------------------------	------------------

Anschluss

Anschlussquer. flexibel Kabel mit Aderendhülse für Steuerung und Hilfskontakt	1x (0.75 - 2.5) mm ² / 2x (0.75 - 2.5) mm ²
Max. Anschlussquerschnitt (Starr) für Steuerung und Signal Kontakt	1x (0.75 - 4) mm ² / 2x (0.75 - 2.5) mm ²
Abisolierlänge Steuerung und Hilfskontakt Anschlüssen	10 mm

Anschlussquer. flexibel Kabel für Hauptkreis	1x (0.75 - 2.5) mm ² / 2x (0.75 - 2.5) mm ²
Anschlussquer. starren Kabel für Hauptkreis	1x (0.75 - 4) mm ² / 2x (0.75 - 2.5) mm ²

Ausstattung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1
Anzahl Öffnerkontakte	0
Anzahl Schließerkontakte	3

Normen

Standardtext	EN 60947-4-1 ; IEC 60947-4-1 ; EN 60947-5-1 ; IEC 60947-5-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...60 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C