



FL502B

**Schrank, orion plus, Wandschrank, 1150x600x300mm, single Polyester**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Deckel mit Überdruckentlastung | Nein |
|--------------------------------|------|

**Ausführung**

|               |     |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 161 |
|---------------|-----|

**Kompatibilität**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Geeignet für Blitschutz | Nein |
|-------------------------|------|

**Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 630 A |
|-----------|-------|

**Abmessungen**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Einbautiefe                  | 300 mm  |
| Tiefe installiertes Produkt  | 300 mm  |
| Innentiefe                   | 300 mm  |
| Höhe installiertes Produkt   | 1150 mm |
| Breite installiertes Produkt | 600 mm  |
| Materialdicke Gehäuse        | 1.5 mm  |

**Deckel, Tür**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Türschliessungstyp       | 7 mm Dreikant |
| Deckel Art               | geschlossen   |
| Türflügel                | Einzeltür     |
| Art der Abdeckung        | Tür           |
| Transparenter Deckel/Tür | Ja            |

**Werkstoff**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | lichtgrau RAL 7035   |
| Farbe      | lichtgrau            |
| RAL Farbe  | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff  | Kunststoff           |
| Oberfläche | pulverbeschichtet    |

**Montage**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
|----------------------------|----|

**Ausstattung**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Reihen                           | 7 |
| Anzahl Schlüssel                        | 2 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 0 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Erweiterung möglich | Ja |
|---------------------|----|

#### Normen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|

#### Sicherheit

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | IK10            |
| Schutzklasse                                 | Schutzklasse II |
| REACH-konform                                | Nein            |
| Funktionserhalt                              | -               |