



FR62E

Schrank, univers, IP55/I, 950x 550x275mm

Technische Merkmale

Funktion

| | |
|--------------------------------|------|
| Überspannungsschutz | Nein |
| Deckel mit Überdruckentlastung | Nein |

Ausführung

| | |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 144 |
|---------------|-----|

Kompatibilität

| | |
|--------------------------|------|
| Geeignet für Blitzschutz | Nein |
|--------------------------|------|

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|------|
| Nennspannung | 690V |
|--------------|------|

Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 800 A |
|-----------|-------|

Abmessungen

| | |
|------------------------------|--------|
| Tiefe installiertes Produkt | 275 mm |
| Innentiefe | 275 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 950 mm |
| Breite installiertes Produkt | 550 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 24 |
| Materialdicke Gehäuse | 1.5 mm |

Deckel, Tür

| | |
|--------------------------|---|
| Deckel Material Dicke | 1.5 mm |
| Türschliessungstyp | Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Deckel Art | geschlossen |
| Türflügel | Einzeltür |
| Art der Abdeckung | Tür |
| Transparenter Deckel/Tür | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|----------------------|
| Farbe | lichtgrau |
| Farbe | grau |
| RAL Farbe | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Oberfläche | matt |

Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | Nein |
|----------------------------|------|

Einstellungen

| | |
|------------|-------------|
| Schranktyp | Wandschrank |
|------------|-------------|

Ausstattung

| | |
|---|----|
| Anzahl Reihen | 6 |
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |
| Erweiterung möglich | Ja |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Europäische Direktive WEEE | betroffen |
|----------------------------|-----------|

Sicherheit

| | |
|-----------------|----------------|
| Schutzart | IP55 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Funktionserhalt | - |